


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 20 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201304 20
GTIN	4045197862686
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 26 mm

Celotna dolžina L: 92 mm

Ø držala D_s : 20 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,5 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,15 mm
Celotna dolžina L	92 mm
Število zob Z	2
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,1 mm

Ø rezila D_c	20 mm
Dolžina rezil L_c	26 mm
Oblika držala	HB
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Ø držala D_s	20 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar

Storitve

Brušenje držala za nakrčevalno vpenjalno glavo z
varnostno funkcijo Ø držala orodja 20 mm

SZ2025 20