

Garant**Rezkarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 1,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201308 1,8
GTIN	4045197863195
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Napotek:**Naslednik za art. 201630 in 201522.****Tehnični opis**

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,005 mm
Število zob Z	2
Dolžina rezil L_c	5 mm
Ø rezila D_c	1,8 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,006 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø držala D_s	3 mm
Oblika držala	HA
Celotna dolžina L	50 mm
Kot spirale	30 stopinj

Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

