

**Garant****Rezkarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201308 4,8
GTIN	4045197863263
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

**Napotek:****Naslednik za art. 201630 in 201522.****Tehnični opis**

Oblika držala	HB
Dolžina rezil $L_c$	13 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivjo	21 mm
Ø rezila $D_c$	4,8 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Širina posnetja vogala pri 45°	0,18 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø sprostivte $D_1$	4,6 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm

Število zob Z	2
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	ne
Vrsta izdelka	brez
	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak

primerno