

Garant**Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: R0812****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Roto rezkar (zunaj)** s ploščato konico na glavi in radijem za zaobljanje robov.

Posebna oblika zarobek (R), zunanji.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Napotek:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnični opis

Ø glave	8 mm
Opis oblike	Zarobek
Kratica ozobja	Z3

Celotna dolžina	52 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Oblika	R0812
Ø držala	6 mm
Radij	2,5 mm
Dolžina glave	12 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar