


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 4 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202276 4
GTIN	4045197865564
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 8 mm

Celotna dolžina L: 54 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,18 mm

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Širina posnetja vogala pri 45°	0,18 mm
Ø rezila D_c	4 mm
Dolžina rezil L_c	8 mm
Število zob Z	3
Celotna dolžina L	54 mm
Oblika držala	HB

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
\emptyset držala D_s	6 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar