


**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 4,5 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202276 4,5
GTIN	4045197865571
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

Mere podobne **DIN 6527**.  
 z notranjim hlajenjem: ne  
 Toleranca nazivnega Ø: e8  
 Število zob Z: 3  
 Kot spirale: 30 stopinj  
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično  
 Držalo: DIN 6535 HB s h6  
 Število zob Z: 3  
 Dolžina rezil  $L_c$ : 9 mm  
 Celotna dolžina L: 54 mm  
 Ø držala  $D_s$ : 6 mm  
 Oblika držala: HB  
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,18 mm

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	54 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Dolžina rezil $L_c$	9 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø držala $D_s$	6 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Širina posnetja vogala pri 45°	0,18 mm
Število zob Z	3
Ø rezila D <sub>c</sub>	4,5 mm
Oblika držala	HB
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar