


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 8 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202276 8
GTIN	4045197865625
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.
 z notranjim hlajenjem: ne
 Toleranca nazivnega Ø: e8
 Število zob Z: 3
 Kot spirale: 30 stopinj
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
 Držalo: DIN 6535 HB s h6
 Število zob Z: 3
 Dolžina rezil L_c : 12 mm
 Celotna dolžina L: 58 mm
 Ø držala D_s : 8 mm
 Oblika držala: HB
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,2 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø držala D_s	8 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D_c	8 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Dolžina rezil L_c	12 mm

Število zob Z	3
Celotna dolžina L	58 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Oblika držala	HB
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar