


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 18 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202276 18
GTIN	4045197865670
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 24 mm

Celotna dolžina L: 84 mm

Ø držala D_s : 18 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,4 mm

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,4 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,09 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Število zob Z	3
Ø držala D_s	18 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Ø rezila D_c	18 mm
Oblika držala	HB
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Celotna dolžina L	84 mm
Dolžina rezil L_c	24 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	ne
Vrsta izdelka	brez
	Stebelni rezkar