

**HOLEX****Pahljačasti brusni valj, M14 valovita koprena, Ø 100 × 50 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566375 180
GTIN	4045197973115
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Sinusno zložena brusna koprena z običajnim korundom (A) brez odrezanih robov.

**Uporaba:**

Za **matiranje** in **poliranje** brez robov.

**Tehnični opis**

Priporočeno število vrtljajev	2800 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Navoj	M14
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 100 × 50 mm
	Jeklo

za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	30 m/s
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Karbidna trdina	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		