

Hartig

Mikrometer, Merilno območje: 75-100mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Fino lepene merilne površine iz karbidne trdine. Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Točnost večja od DIN 863. Utrditev z ročico. S fino ragljo. Z natančno graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Uporaba:

Zaradi neposrednega odčitavanja do 5 µm posebej primeren za kontrolo kakovosti.

Tehnični opis

Merilno območje	75 - 100 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Točnost	2 µm
Kalibriranje	B1
Ø merilnega bobna	25 mm
Izvedba vretena	kaljene, brušene
Ø vretena	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Fina raglja	da

Izolirana zaščita za roko	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022000 100