

Garant**Roto rezkar, fini Ozobljenje P – umetna masa, Karbidna trdina, Tip: AS0828****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547330 AS0828
GTIN	4045197973184
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Geometrija rezil je izredno primerna za trde CFK/GFK z deležem vlaken > 40 %.

Specialna geometrija ozobljenja zagotavlja **manjše rezalne sile** in **preprečuje cefranje vlaken**.

Oblika valj (ZYA).

Uporaba:

Robljenje, rezkanje kontur in posnemanje zarobka (zlasti z vlakni ojačanih) umetnih mas.

Tehnični opis

Izvedba čelnih rezil	Dvorezilno čelno ozobljenje
Ø glave	8 mm
Ø držala	8 mm
Kratica ozobja	P
Celotna dolžina	73 mm
Vrsta ozobja	Umetna masa

Stopnja preciznosti ozobljenja	fina
Dolžina glave	28 mm
Serijska	Ozobje P
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Umetna masa, GFK	primerno		