

**Brusni čep, trdota J fina, AW-CER, Tip: ZY1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551796 ZY1020
GTIN	4007220898550
Razred artikla	55E

Opis**Izvedba:**

Brusni čepi PFERD (OSA-certificirani in preizkušeni v skladu z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi PFERD so univerzalno uporabni za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Brusni čep z **mešanimi brusnimi zrni (AW-CER) trdote J**. Mehko vezana kombinacija **belega plemenitega korunda** in **keramičnega, mikrokristalnega sintranega korunda** z učinkom samodejnega ostrenja za konstantno visoko zmogljivost odstranjevanja pri hladnem brušenju (Pferd-oznaka AWCO). **fina**, zrnatost 80.

Uporaba:

Za površinsko obdelavo superzlitin, ki jih je težko obdelovati, kot so **titanovi materiali, nikljeve** in **kobaltove zlitine ter kaljeno jeklo**.

Priporočena rezalna hitrost 30–50 m/s.

Tehnični opis

Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratka za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	AW-CER
Vrsta izdelka	Brusni čep

