

**Udarni vrtalni stroj, Tip: GSB242****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Udarni vrtalni stroj z visoko zmogljivim motorjem z velikim vrtilnim momentom za najzahtevnejšo uporabo (vrtanje, delo z votlimi vrtalnimi kronami in žagami za luknje) ter vijačenje in mešanje.

- **Nov varnosten ročaj z inovativno pritrditvijo in mehkim držalom za zanesljivo držanje stroja.**
- **Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.**
- **Mehanska sklopka proti preobremenitvi Antirotation za največjo varnost pri delu tudi pri najtežji uporabi.**
- **Enojna hitrovpensjalna glava z Auto-Lock za hitro enoročno zamenjavo orodja.**
- **Vrtljiva plošča s ščerkami za enako moč v desnem in levem teku.**
- **Vrat vretena Ø 43 mm (Evropski standard) – primerno za stojalo za vrtanje.**
- **2-stopenjsko gonilo.**
- **Večja zaščita uporabnika zaradi KickBack Control.**

Obseg dobave:

Vključno s hitrovpensjalno vrtalno glavo 13 mm, dodatnim ročajem, omejevalnikom globine 210 mm, transportni kovček.

Tehnični opis

Poraba moči	1100 W
-------------	--------

Oznaka proizvajalca	GSB 24-2
Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Maksimalne vibracije v skladu z EN	14,6 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	22 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	900 min ⁻¹
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni vrtilni moment	40 Nm
Maksimalno število udarcev	15300 min ⁻¹
Masa	2,9 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Udarni vrtalni stroj