

Garant**VC.T 070204, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Razred artikla	211

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Zvrst	HU7315-1
Lomilec odrezkov	AF
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje