

Garant**Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: R1015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541000 R1015
GTIN	4045197156266
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Roto rezkar za odstranjevanje zarobka (zunanji)** z radijem za zaobljenje robov.

Posebna oblika zarobek (R), zunanji.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Napotek:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnični opis

Celotna dolžina	55 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Opis oblike	Zarobek

Oblika	R1015
Kratica ozobja	Z3
Ø glave	10 mm
Ø držala	6 mm
Radij	8 mm
Dolžina glave	15 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar