

 KOMET**DOHT 070202, nevtralna, W79, Zvrst: P25M**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 070202, nevtralna P25M Zvrst: P25M

Podajanje f: 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 100 - 180 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v

Zvrst	P25M
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	100 - 180 m/min
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DOHT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	W79
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje