


 KOMET**WOHX 080402, desna, W01, Zvrst: P25M**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Razred artikla	24T

## Opis

WOHX 080402, desna P25M Zvrst: P25M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	P25M
Lomilec odrezkov	G12
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 080402 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W01
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje