

 KOMET**TOGX 090204, nevtralna, W57, Zvrst: BK8430**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Razred artikla	24T

## Opis

TOGX 090204, nevtralna BK8430 Zvrst: BK8430

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

## Tehnični opis

Dodatna uporaba	M
Zvrst	BK8430
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOGX 090204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W57
Cepilni kot	14 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje