

 KOMET

**TOHX 06T102, leva, W30, Zvrst: P25M**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Razred artikla	24T

**Opis**

TOHX 06T102, leva P25M Zvrst: P25M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min
**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Rezalni material	HM
Dodatna uporaba	M
Glavna uporaba	P
Zvrst	P25M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	G12

Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T102 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje