

**Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm), 200×25×51, Tip: SC46****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje** s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. **Univerzalna uporaba** na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

**Uporaba:**

Za aluminij in nž-kovine.

**Specifikacija:**

**Silicijev karbid**, zelen, stopnja trdote H.

**Obseg dobave:**

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

**Napotek:**

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	srednja
---------------------	---------

Zrnatost	46
Kratica za brusno sredstvo	SiC
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Specifikacija	Silicijev karbid, zelen, stopnja trdnosti H
Postopek brušenja	Brusni stroj
Notranji Ø reducirnega obroča	32 mm
Oblika	1
Ø plošče D	200 mm
Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	200×25×51
Ø izvrtine H	51 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za stacionarne brusne stroje