


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 20 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202298 20
GTIN	4045197866738
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.
 z notranjim hlajenjem: ne
 Toleranca nazivnega Ø: e8
 Število zob Z: 3
 Kot spirale: 45 stopinj
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
 Držalo: DIN 6535 HB s h6
 Število zob Z: 3
 Dolžina rezil L_c : 26 mm
 Celotna dolžina L: 92 mm
 Ø držala D_s : 20 mm
 Oblika držala: HB
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,5 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,1 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø rezila D_c	20 mm
Dolžina rezil L_c	26 mm
Število zob Z	3
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	92 mm

Ø držala D_s	20 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,15 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Oblika držala	HB
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar

Storitve

Brušenje držala za nakrčevalno vpenjalno glavo z varnostno funkcijo Ø držala orodja 20 mm

SZ2025 20