

**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202299 14
GTIN	4045197866806
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**Mere podobne **DIN 6527**.**Tehnični opis**

Oblika držala	HB
Dolžina rezil $L_c$	26 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø rezila $D_c$	14 mm
Ø držala $D_s$	14 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Celotna dolžina L	83 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Število zob Z	3
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		