


Garant

**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:
0810/06mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	6 mm
Celotna dolžina L	110 mm
ISO-oznaka držala	A0810J SCLCR/L06
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Dolžina glave L_1	27 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Širina vratu L_4	8 mm
Srednji premik L_3	6 mm
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500