

**Garant****Strojni navojni sveder za žične navojne vložke HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138200 EG-M3
GTIN	4045197866905
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Navojni sveder v skladu z **DIN 40435** (podoben DIN 371/DIN 376).

Kakovosten substrat in prevleka TiCN zagotavljata zelo dolgo življenjsko dobo. Primeren za široko področje uporabe za različne materiale.

**Uporaba:**

Za izdelavo vpenjalnih navojev EG v skladu z metričnimi ISO-navoji **DIN 8140** za **žične navojne vložke STI** (Screw Threat Insert).

**Napotek:**

Obvezno upoštevajte **Ø osnovne izvrtine** (glejte tabelo) !

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 40435

Kakovost: 6H mod.

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kotno držalo □: 3,4 mm

Ø osnovne izvrtine: 3,15 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	3,15 mm
Korak navoja	0,5 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Število rezil Z	3
Kakovost	6H mod.

Ø navoja	3 mm
Standard	DIN 40435
Ø držala D <sub>s</sub>	4,5 mm
Rezalni material	HSS E PM
4-kotno držalo □	3,4 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	9 mm
Velikost navoja	M3
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	EG-M
Kot profila	60 stopinj
Oblika presekanega dela	E
Kot spirale	45 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri