

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:
1216/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Širina vratu L_4	12 mm
ISO-oznaka držala	A1216M SDUCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	18 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik L_3	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Dolžina glave L_1	40,5 mm
Uporabna globina T	4,9 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500