

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1012/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Širina vratu L <sub>4</sub>	9 mm
ISO-oznaka držala	A1012K SDUCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	15,5 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Dolžina glave L <sub>1</sub>	27,5 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	11 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	9 mm
Uporabna globina T	5,9 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500