

Garant**Strojni navojni sveder za žične navojne vložke HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138200 EG-M6
GTIN	4045197866936
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Navojni sveder v skladu z **DIN 40435** (podoben DIN 371/DIN 376).

Kakovosten substrat in prevleka TiCN zagotavljata zelo dolgo življenjsko dobo. Primeren za široko področje uporabe za različne materiale.

Uporaba:

Za izdelavo vpenjalnih navojev EG v skladu z metričnimi ISO-navoji **DIN 8140** za **žične navojne vložke STI** (Screw Threat Insert).

Napotek:

Obvezno upoštevajte **Ø osnovne izvrtine** (glejte tabelo) !

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 40435

Kakovost: 6H mod.

Korak navoja: 1 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D_s: 8 mm

4-kotno držalo □: 6,2 mm

Ø osnovne izvrtine: 6,3 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	90 mm
Ø navoja	6 mm
Ø osnovne izvrtine	6,3 mm
Rezalni material	HSS E PM
Ø držala D _s	8 mm

4-kotno držalo □	6,2 mm
Število rezil Z	3
Kakovost	6H mod.
Standard	DIN 40435
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1 mm
Globine navoja	18 mm
Velikost navoja	M6
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	EG-M
Kot profila	60 stopinj
Oblika prisekanega dela	E
Kot spirale	45 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri