

Garant**Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: C1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540709 C1020
GTIN	4045197522474
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Oblika C, okrogli valj** (WRC).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli valj

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Ø glave	10 mm
Kratica ozobja	Z9
Celotna dolžina	60 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Oblika	C1020
Opis oblike	Okrogli valj

Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		