

Garant**Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: J1010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541000 J1010
GTIN	4045197521590
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Konusna oblika za **grezenje** in **posnemanje roba**.

Posebna oblika grezilni stožec (KSK). Kot 90°.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Napotek:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnični opis

Oblika	J1010
Kot	90 stopinj
Celotna dolžina	50 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	10 mm
Kratica ozobja	Z3
Opis oblike	Grezilni stožec
Ø držala	6 mm

Dolžina glave	10 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar