

3M Roloc™**Brusna plošča 984F, Ø 76,2 mm, Zrnatost: 60**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554006 60
GTIN	30051141277104
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Z natančno oblikovanimi brusnimi zrnji **Cubitron™ II**.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Uporabljajte s trdim opornim brusnim krožnikom art. 554089.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	60
Ø plošče	76,2 mm
Brusno sredstvo	Cubitron™ II

Kratice za brusno sredstvo	Keramika
Brusna podlaga	Podlaga s trdnimi robovi
Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Oznaka proizvajalca	984F
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554088 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554094 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mmtrda Zunanji Ø 75 mm	554089 75