

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	30 mm
Prevesna dolžina L_1	96 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Podložna ploščica	259031 39
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	48 mm
ISO-oznaka držala	A32S MVZNR/L 16
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Celotna dolžina L	250 mm
Vpenjalna spona	259038 2
Vijak za vpenjalno spono	259021 4
Uporabna globina T	14 mm
Ø držala D_s	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi

Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Vijak za vpenjalno spono Tip 4	259021 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500