

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	95 stopinj
ISO-oznaka držala	A40T MVZNR/L 16
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	57 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Vijak za vpenjalno spono	259021 4
Podložna ploščica	259031 39
Celotna dolžina L	300 mm
Prevesna dolžina L_1	120 mm
Višina vpenjanja L_2	38,5 mm
Srednji premik L_3	35 mm
Vpenjalna spona	259038 2
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Uporabna globina T	15 mm
Ø držala D_s	40 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi

Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Vijak za vpenjalno spono Tip 4	259021 4
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500