

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 32/22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 10
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
ISO-oznaka držala	A32S PTFNR/L 22
Kolenska ročica	259015 2
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 2204..
Srednji premik L_3	22 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L	250 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost ploščice	22 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 10	259031 10
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500