

Garant**Kratki sveder HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,55mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 113260 5,55 |
| GTIN | 4045197006790 |
| Razred artikla | 11B |

Opis**Izvedba:**

Natančne izvrtine zaradi **visoke točnosti krožnega teka** in **posebnega profila utora za odrezke**.

S koničnjem oblike C od velikosti 2,4 mm.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 – 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

| | |
|---|-------------|
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,04 mm/v |
| Število rezil Z | 2 |
| Nazivni Ø D _c | 5,55 mm |
| Dolžina utorov L _c | 28 mm |
| Toleranca nazivnega Ø | h8 |
| Ø držala D _s | 5,55 mm |
| Celotna dolžina L | 66 mm |
| Standard | DIN 1897 |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂ | 19,7 mm |
| Kot konice | 130 stopinj |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Držalo | cilindrično držalo |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | HSS E |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | modra |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno | 56 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 50 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 37 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 31 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 12 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 17 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 13 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 6 m/min | S |
| CuZn | pogojno primerno | 100 m/min | N |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |