

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M10X181****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.****Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Nihanje: z dušenjem

Previsna dolžina A: 200 mm

Ø izvrtine D₁: 10,5 mmØ D₂: 18 mm

Zunanji Ø D: 35 mm

Uporabna dolžina L₁: 181 mmL₂: 7 mm**Tehnični opis**

Navoj M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Uporabna dolžina L ₁	181 mm
Ø izvrtine D ₁	10,5 mm
Zunanji Ø D	35 mm
L ₂	7 mm
Previsna dolžina A	200 mm

Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje