

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 50, Navoj M × dolžina L1: M12X281****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.****Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Nihanje: z dušenjem

Previsna dolžina A: 300 mm

Ø izvrtine D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Zunanji Ø D: 49 mm

Uporabna dolžina L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Tehnični opis**

Navoj M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Previsna dolžina A	300 mm
Ø izvrtine D ₁	12,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	281 mm
Zunanji Ø D	49 mm

Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje