

**Garant****Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 50, Navoj M × dolžina L1: M16X281****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:****Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.****Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Nihanje: z dušenjem

Previsna dolžina A: 300 mm

Ø izvrtine D<sub>1</sub>: 17 mmØ D<sub>2</sub>: 29 mm

Zunanji Ø D: 57 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 281 mmL<sub>2</sub>: 7,5 mm**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
L <sub>2</sub>	7,5 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	281 mm
Zunanji Ø D	57 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	17 mm
Navoj M	M16×281
Previsna dolžina A	300 mm

Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje