

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje 45°, levi, Širina držala/zareze w: 25/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Razred artikla	21W

**Opis****Uporaba:**

Za prosto struženje neposredno na ramenu, za izdelavo zarez pri izdelavi navojev in brušenju.

**Napotek:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (pri  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (pri  $w = 2$ ).
- Uporabljajte le z zarezovalno obračalno ploščico s polnim radijem art. 273735 – 273739.
- Brez standardiziranega prostega pehanja po DIN 509.

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	33 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Širina zareze w	3 mm
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina $L_4$	28 mm
Min. širina zareza y	0,5 mm
$t_{\min}$	0,7 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Vpenjalni vijak Tip 6

279815 6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600