

**3M Roloc™****Brusna plošča 777F, Ø 50,8 mm, Zrnatost: 36**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554025 36
GTIN	30051144766292
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

**Hitrovpenjalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

**Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba** zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

### Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

### Napotek:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod art. 573510 in naprej.

## Tehnični opis

Zrnatost	36
Barvna koda	rjava
Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm

Oznaka proizvajalca	777F
za hitrovpenjalni sistem	Roloc™
Maksimalno število vrtljajev	25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Brusna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm mehka Zunanji Ø 50 mm	554091 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm srednje trda Zunanji Ø 50 mm	554093 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm trda Zunanji Ø 50 mm	554089 50
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm	554090 50
	554092 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm polfina Zunanji Ø  
50 mm

---