



## Lamelni brusni diski V4 Master, (ZA) na krožniku iz steklenih vlaken, izbočeni za jeklo in INOX, Ø 125 mm, Zrnatost: 40



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565445 40
GTIN	4027497469963
Razred artikla	53L

### Opis

#### Izvedba:

**Patentirana, srpasta oblika lamel** in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.

**Visoka gostota obloge za najdaljšo življenjsko dobo** in **odlično trdnost robov**. Globoka izbočena cona omogoča optimalni izkoristek brusne tkanine (ZA).

**ZA: Čisticirkonijev korund** na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

#### Uporaba:

Idealna za **brušenje robov**, za **zaokrožanje ostrih robov** ter za brušenje zvarov in ostankov ška je na zmogljivih strojih.

### Tehnični opis

Opis oblike	izbočena
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	40

Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		