

**Brusni čep fini, SiC, Tip: ZY1013****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551780 ZY1013
GTIN	4027497343492
Razred artikla	56L

**Opis****Izvedba:**

**Brusni čepi LUKAS** (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Keramično vezani brusni čepi s **SiC**, zrnatost 80 (fini), z velikim učinkom samodejnega ostrenja in strukturo z odprtimi porami za boljše odvajanje obruskov. Držalo Ø 6 mm, dolžina držala 40 mm.

**Uporaba:**

Za obdelavo **aluminijevih zlitin** in **mehkih materialov (barvnih kovin)**. Priporočena rezalna hitrost 25 – 40 m/s.

**Tehnični opis**

Dolžina držala	40 mm
Ø glave	10 mm

Stopnja preciznosti	fina
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	13 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Značilnost blagovnega imena	SiC
Vrsta izdelka	Brusni čep