

**Fini navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6H, M × korak: 58X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486130 58X1,5
GTIN	2050001675910
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

**Dobra in izmetna stran na ločenih trnih (DIN 2240, 2. del, oblika GE).**

**Uporaba:**

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napotek:**

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

**Tehnični opis**

Navoj	M58
Korak navoja	1,5 mm
Kakovost	6H
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	MF
Kakovost	6
Tolerančno polje	H

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Kalibriranje	L11
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni trni, izmet

**Storitve**

Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet maksimalni $\varnothing$ 60 mm	028500 60
DAkS-kalibriranje kontrolni navojni trn, dober ali izmet maksimalni $\varnothing$ 90 mm	028540 90