

**Vzmetna tehtnica, maksimalno merilno območje: 100CN****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478900 100CN
GTIN	4045197208118
Razred artikla	42H

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto kovinsko ohišje priročne oblike, lakirano z lakom s tolčenim vzorcem. Pregledna delitev skale in dvojna skala za merjenje v obeh smereh. Z glavnim in pomožnim kazalcem.

**Uporaba:**

Za elektrotehniko in finomehaniko, npr. za nastavljanje kontaktnega pritiska relejnih vzmeti ali za kontrolo pritiska ščetk pri motorjih oz. za justiranje vlečnih ali tlačnih vzmeti.

**Točnost:**

$\pm 0,01 \times$  (merilno območje + merilna vrednost).

**Tehnični opis**

Merilno območje	0,1 - 1 N
Dolžina tipala L	29 mm
Ø številčnice	36 mm
Delitev skale	2 cN
Kalibriranje	K1
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	vzmetne tehtnice

**Storitve**

Kalibriranjevzmetne tehtnice Tip F

027730 F