

3M Scotch-Brite™

**Gobica iz brusne koprene, 158×224 mm, Struktura koprene: 100****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 556000 100    |
| GTIN                  | 3134375444491 |
| Razred artikla        | 53M           |

**Opis****Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.

**Prednosti:**

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

**Uporaba:**

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Groba in agresivna:** s površine odstrani rjo in umazanijo. Za kosmatenje in brušenje stare barve, umetnih mas, gumijastih delov (npr. pred lepljenjem).

**Tehnični opis**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Struktura koprene            | 100       |
| Barva                        | rdeča     |
| Primerjava zrnatosti         | 180 - 220 |
| Stopnja preciznosti          | groba     |
| 3M-oznaka                    | WR-SH     |
| Izvedba                      | A Medium  |
| Delež železa, žvepla in klor | < 0,1 %   |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Širina                      | 158 mm                   |
| Dolžina                     | 224 mm                   |
| Značilnost blagovnega imena | 158x224 mm               |
| Vrsta izdelka               | Gobica iz brusne koprene |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno         |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | primerno         |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| CuZn              | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Les               | primerno         |                |            |
| Kamen             | pogojno primerno |                |            |
| Laki              | primerno         |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |
| mokro maks.       | pogojno primerno |                |            |
| suho              | primerno         |                |            |

## Pribor

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Vpenjalni trn za brušenje | 556030 |
| Ročno držalo              | 556020 |

