

Garant**CNMM 190616, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SR
Radij rezila	1,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje