

**Garant****DNMG 150612, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150612 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SG
Zvrst	HB7035-1
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje