

Garant**KNUX 160405R, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Zvrst	HB7035-1
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,5 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

