


Garant**Rezkar VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 8,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1293 8,5
GTIN	4045197990884
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Mere podobne **DIN 6527**. Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Kot art. 202293.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Kot spirale	45 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivijo	32 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Oblika držala	HB
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø držala D _s	10 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,08 mm

Dolžina rezil L_c	19 mm
\varnothing sprostitve D_1	8,3 mm
Celotna dolžina L	72 mm
\varnothing rezila D_c	8,5 mm
Število zob Z	3
Kot posnetja roba	45 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	primerno

Pribor

VHM rezkar Ø e8 DC 8,5 mm	202293 8,5
---------------------------	------------