

Garant**KNUX 160410L, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	1 mm
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7035-1
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

