

**Garant****TCMT 16T308, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje